

# MF-900 タッチパネルメニュー体系

**トップ画面**

**MF-900** LED

<b>プリント</b> Print	<b>フィラメント選択</b> Filament	Nozzle 29/0
Table	Maintenance	Others 32/0
		30/0

**Nozzle** LED

XY-Offset XY オフセット	Z-Probe Offset Zプローブ オフセット	Move メンテナンス ポジション移動
Adjust 左右ノズル高さ調整		
		30/0
		169/0
		30/0

**Table** LED

AutoBed Leveling オートベッド レベルング	ManualBed Leveling マニュアルベッド レベルング
	30/0
	32/0
	31/0

**Others**

FactoryReset 設定値を 工場出荷状態にする ※Z プローブオフセット等の 値が初期化されるので注意	About ファームウェア バージョン表示
	70/70
	33/33
	49/50

**Move**

XY-Move XY 移動	Z-Move Z 移動	All Home オールホーム
All Motor Off		
		30/0
		31/0
		31/0

**Maintenance** LED

移動 Move	加熱 Heater	LED 時間調整 LEDTime OutTimer
All Home	Fan	All Heater Off
		28/0
		29/0
		28/0

X,Y,Z 軸のモーター励磁オフ

オールホーム ファン回転 全ヒーターオフ